



Kombinationsbeispiel 2-zeilig

SYSTEM-INTEGRATION

Die Opal 460 und Opal 480 sind nicht nur als Einzelgeräte erhältlich, sondern können auch als Kompaktgerät geliefert werden. Die Integration in unser System ermöglicht außerdem eine angenehme Arbeitshöhe.

Wahlweise kann die SYSTEM-EINBETTPRESSE zusätzlich mit einem geschlossenen Wasserkühlkreislauf ausgestattet werden.

Auf diese Weise wird der Arbeitsplatz nicht nur von Wasseranschlüssen unabhängig, sondern reduziert auch den Wasserverbrauch auf eine einmalige Befüllung (6 Liter).

Die System-Einbettpressen sind in 2- oder 3-facher, pulverbeschichteter Aluminiumkonstruktion erhältlich und fügen sich flexibel in unser ATM-Systemlabor ein.



SYSTEM-EINBETTPRESSE



- » automatische Warmeinbettpresse in Systembauweise, wahlweise mit integrierter Opal 460, 480 und HPL-Arbeitsfläche bestückbar
- » unabhängig voneinander arbeitende Einheiten
- » vollhydraulischer Pressvorgang mit automatischer Wasserkühlung (mit Wassersparfunktion)
- » leicht verschließbar, leicht zu öffnen durch ein vollautomatisches Verschlussystem
- » elektronische Steuerung mit programmierbarem Prozessablauf
- » vier verschiedene Druckverfahren wählbar
- » Pressform leicht auswechselbar
- » aus Aluminium, pulverbeschichtet
- » e-Lab-fähig

2-zeilig BxHxT	88x110x80 cm
3-zeilig BxHxT	132x110x80 cm